

MDL-500

- Prévoir les dimensions :



- Alimentation 3P+PE+N 400V en 20 A (fils nus) :
Attention : prévoir un départ 30mA si monté sur prise
- Alimentation en eau sur vanne sortie male $\frac{3}{4}$ "
- Les machines sont pré-réglées pour les produits Fotiozone :

Débit pompes doseuses :

- Pompe lavage = ????
- Pompe rinçage = ????

- Ecoulement $\varnothing 40$ sur syphon hauteur maxi : 700 mm (sur pompe de vidange)